

CoreLine Panel

RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC

CoreLine Panel, 34 W, 1200x300 mm, 3600 lm, 4000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact

Panoul Philips CoreLine Gen5 respectă promisiunea CoreLine de inovaţie, instalare ușoară și iluminare excelentă. Concepută ca înlocuitor direct pentru aparatele de iluminat funcţionale din aplicaţiile de iluminat general, caracteristica inovatoare MultiLumen a acestei lămpi cu panou LED oferă o gamă de trei pachete de lumeni într-un singur aparat de iluminat. Acest lucru facilitează selectarea produsului potrivit, vă oferă flexibilitatea de a răspunde preferinţelor clienţilor la faţa locului și înseamnă mai puţine coduri de produse pe stoc. Instalarea acestui panou LED CoreLine RC132V este rapidă și ușoară, datorită unui conector rapid sau conector Wieland. Apartele de iluminat Interact Ready cu comunicaţii wireless integrate sunt, de asemenea, disponibile în această gamă CoreLine, pregătite pentru utilizare cu gateway-uri, senzori și software Interact.

Catalog de date

Informaţii generale	
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unităţi de echipament	1 unitate
Balast inclus	Da
Observaţii	*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanţelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenţă relevantă în întreţinerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieţii utile medii (B50) reprezintă și valoarea B10.

Conectivitate	Compatibilitate cu Interact
Lighting Technology	LED
Tier	Performanţă
Comandă încorporată	Senzor InterAct SNS210
Marcaj CE	Da
Perioadă de garanţie	5 ani
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Test de incandescenţă	Temperatură 650 °C, durată 30 s
În conformitate cu RoHS	Da

CoreLine Panel

Date tehnice lumină	
Flux luminos	3.600 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	100 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	≥80
Unghi de distribuţie sursă de lumină	120 °
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	-
Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	110°
Indice unificat de orbire CEN	22

Funcţionare și sistem electric	
Tensiune de intrare	220-240 V
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Consum mediu de energie CLO	35 W
Curent de pornire	8 A
Timp pornire	0,25 ms
Consum de curent	34 W
Factor de putere (fracţie)	0.9
Conexiune	Conector push-in cu eliberare a tragerii
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	24

Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +40 ºC

Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Da
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de reglare alimentare electrică
Interfaţă de comandă	Wireless
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic și carcasă	
Material carcasă	Aluminiu
Material reflector	-
Material sistem optic	Polimetil metacrilat
Capac optic/material lentilă	Polimetil metacrilat
Material de fixare	-
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Lungime totală	1.197 mm
Lăţime totală	297 mm
Înălţime totală	42 mm
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)	42 x 297 x 1197 mm

Aprobare și aplicaţie	
Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP20/44 [Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroşcării]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK03 [0,3 J]
Scor de sustenabilitate	-
Clasă de protecţie IEC	Clasa de siguranţă I

Performanţă iniţială (conformitate IEC)	
Toleranţă flux luminos	+/-10%
Cromatică iniţială	(0.38, 0.38) SDCM <3
Toleranţă consum de energie	+/-10%


Performanţă în timp (conformitate IEC)	
Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaţă utilă de 50 000 h	5 %
Întreţinere flux luminos la durata de viaţă utilă medie* de 50000 h	L75

Condiţii de utilizare	
Performanţă temperatura ambiantă Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase	10%
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Date despre produs	
Nume comandă produs	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC
Numele complet al produsului	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC
Full EOC	871869938519400
Cod de comandă	38519400
Număr material (12NC)	912401483126
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699385194
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718699385194

CoreLine Panel

Cote



© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.