



Flow LED

BGP491 LED40 I D9 VP

LED module 4000 lm, 840 blanc neutre, Bloc d'alimentation avec interface DALI, Classe de sécurité I, Distribution symétrique

Spécialement conçu pour l'éclairage des passages souterrains à vitesse de circulation réduite, Flow LED associe style, élégance et éclairage LED haute performance. Avec ses nouveaux modules LED, il est bien plus performant que les installations fluorescentes classiques.

Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Code famille lampe	LED40 [LED module 4000 lm]	Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Source lumineuse remplaçable	Oui	Efficacité lumineuse (nominale)	100 lm/W
Nombre d'appareillages	1 unité	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Driver inclus	Oui	Température de couleur	840 blanc neutre
Type de source lumineuse	LED	Type de cache optique/de lentille	Polycarbonate opale satiné
Type de lampe	LED	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	120°
Marquage CE	Oui	Type d'optique d'extérieur	Distribution symétrique
Garantie	3 ans		
Inflammabilité	-		
Marquage ENEC	Marquage ENEC		
Conforme à RoHS	Oui		
Données techniques de l'éclairage			
Rendement du flux lumineux vers le haut	0	Tension d'entrée	200 à 240 V
Flux lumineux	4 000 lm	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	-	Courant d'appel	26 A
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-	Durée courant d'appel	140 ms
		Consommation électrique	37 W
		Facteur de puissance (fraction)	0.9
		Connexion	Connecteur interne
		Câble	-
		Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	36

Flow LED

Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation avec interface DALI
Interface de commande	DALI
Flux lumineux constant	Définissez des programmes qui s'adaptent à votre routine

Mécanique et boîtier	
Matériaux du corps	aluminium extrudé
Matériaux du réflecteur	Aluminium
Matériaux optiques	-
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Matériaux de fixation	Acier inoxydable
Couleur du corps	Blanc
Dispositif de montage	Support de montage robuste
Forme du cache optique/de la lentille	Courbe
Finition du cache optique/de la lentille	Opale
Longueur totale	1 261 mm
Largeur totale	260 mm
Hauteur totale	71 mm
Surface projetée effective	0,32 m²
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	71 x 260 x 1261 mm

Approbation et application	
Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK10 [20 J résistance au vandalisme]

Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	2 kV
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I


Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.380, 0.377) SDCM<3
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Tolérance de l'indice de rendu des couleurs initial	+/-2

Durées de vie (conformes IES)	
Mortalité du driver à 5 000h	0,1 %
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h	10 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L80

Conditions d'application	
Performance température ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	30%

Données du produit	
Nom du produit de la commande	BGP491 LED40 I D9 VP
Nom de produit complet	BGP491 LED40 I D9 VP
Code EOC	871869938535400
Code de commande	38535400
Code 12NC	912401483156
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699385354
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699385354

Schéma dimensionnel



Flow LED

