



Panou Ledinaire

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC

Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)

Gama Ledinaire conține o selecție de aparate de iluminat cu LED populare, standard, furnizată cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabile, eficiente din punct de vedere energetic și accesibile, această ultimă generație de aparate de iluminat LED Panel Ledinaire de 600 x 600 mm sunt proiectate pentru iluminare difuză și confortabilă pentru o gamă largă de aplicații de iluminat general. Gama noastră de aparate de iluminat cu panouri Ledinaire este disponibilă și cu accesorii pentru instalarea ușoară pe diferite tipuri de tavane – exact ceea ce aveți nevoie

Catalog de date


Informații generale	
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unitate
Balast inclus	Da
Observații	* - Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă și valoarea B10.
Lighting Technology	LED
Tier	Valoare
Marcaj CE	Da
Perioadă de garanție	3 ani

Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj ENEC	-
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Flux luminos	3.400 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	90 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	≥80
Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	Unghi fascicul 70°
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	80°
Indice unificat de orbire CEN	19

Panou Ledinaire

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	220-240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Consum inițial de energie CLO	38 W
Consum mediu de energie CLO	38 W
Curent de pornire	5 A
Timp pornire	0,055 ms
Consum de curent	38 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Conector push-in cu 2 pini
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	40
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +35 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Flux luminos constant	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Material carcasă	Aluminiu extrudat
Material reflector	-
Material sistem optic	Polimetil metacrilat
Capac optic/material lentilă	-
Material de fixare	-
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	Texturat
Lungime totală	597 mm
Lățime totală	597 mm
Înălțime totală	39 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	39 x 597 x 597 mm
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]

Cote



Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Scor de sustenabilitate	-
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM <5
Toleranță consum de energie	+/-10%
Performanță în timp (conformitate IEC)	
Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h	7,5 %
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 50000 h	L70
Condiții de utilizare	
Performanță temperatura ambientă Tq	25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu
Date despre produs	
Nume comandă produs	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC
Numele complet al produsului	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC
Full EOC	871869938647499
Cod de comandă	38647499
Număr material (12NC)	912401483175
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699386474
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	8718699386481

Panou Ledinaire

