



CoreLine Panel

RC132Z SC

Accessory, Stahl, 0,2 J Standard, Fernhalten von Fingern

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. In neuen und renovierten Gebäuden werden gern flächig leuchtende Panelleuchten eingesetzt, die eine hochwertige Beleuchtung realisieren und durch ihre hohe Effizienz und Lebensdauer erheblich Energie- und Wartungskosten einsparen. CoreLine Panel gibt es in zwei Ausführungen: Ein bildschirmarbeitsplatztaugliches (BAP-taugliches) (OC) Panel mit integrierter, breitstrahlender MicroOptik und ein opales Panel (NOC). Die neuen CoreLine Panel LED-Einlegeleuchten können auch als Ersatz herkömmlicher Leuchtstofflampenleuchten zum Einsatz kommen. Sie lassen sich einfach und schnell installieren. Die BAP-tauglichen Leuchten sind zusätzlich mit einem optionalen Abhängeset zur direkt strahlenden Pendelleuchte umrüsten

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Genehmigung und Anwendung	
Zubehörfarbe	Stahl	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Value Ladder	Better	Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Betrieb und Elektrik		IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Produktdaten	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Bestell-Produktname	RC132Z SC
Mechanik und Gehäuse		Gesamtbezeichnung des Produkts	RC132Z SC
Gesamte Länge	1.200 mm	Gesamt-Produktcode	871869938653599
Gesamter Durchmesser	0,8 mm	Bestellcode	38653599
Material	Edelstahl	Material-Nr. (12NC)	912401483178
		Anzahl pro Verpackung	1
		EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699386535
		Zähler – Pakete pro Außenkarton	40

CoreLine Panel

EAN Umverpackung

8718699386542

