



# CoreLine Wall-mounted

## WL130V LED12S/840 PSU WH

LED Module 1200 lm - Нейтральный белый 840 - Power supply unit - White

Будь то новое или отреставрированное здание, клиенты стремятся применять световые решения, обеспечивающие высокое качество освещения и существенную экономию затрат на энергоносители и обслуживание. Новая линейка светодиодной продукции CoreLine Wall-mounted может заменить традиционные настенные светильники с компактными люминесцентными лампами. Процесс выбора, монтажа и обслуживания очень прост — это всего лишь простой переход.

### Данные о продукции

Общая информация		Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	
Код лампового семейства	LED12 [ LED Module 1200 lm]	Температура	650°C,
Угол расхождения луча от источника света	120 °	продолжительность	30 с
Цвет источника света	Нейтральный белый 840	Знак пожароопасности	NO [ -]
Сменный источник света	No	Маркировка CE	CE mark
Количество единиц ПРА	1 unit	Метка ENEC	ENEC mark
Драйвер / блок питания / трансформатор	PSU [ Power supply unit]	Гарантийный период	5 лет
Драйвер в комплекте	Yes	Примечания	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Тип оптики	Opal prismatic reflector	Постоянная светоотдача	No
Тип оптического плафона / линзы	OP [ Opal bowl with painted cover]		
Распределение света светильника	120°		
Интерфейс управления	-		
Соединение	Соединительный зажим трехполюсный		
Кабель	-		
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II		

## CoreLine Wall-mounted

Количество продуктов на прерывателе	32
-------------------------------------	----

### Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220–240 V
Входная частота	50–60 Hz
Напряжение сигнала управления	-
Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	NA W
Средняя потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	NA W
Конечная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	NA W
Пусковой ток	12,3 A
Время пуска	1,44 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.9

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

### Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Полиамид
Материал отражателя	-
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Материал фиксации	-
Покрытие оптической крышки / линзы	Опаловое
Общая длина	350 mm
Общая ширина	350 mm
Общая высота	70 mm
Общий диаметр	350 mm
Цвет	White
Размеры (высота x ширина x глубина)	70 x 350 x 350 mm (2.8 x 13.8 x 13.8 in)

### Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP65 [ Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [ 5 J vandal-protected]

### Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	1200 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	100 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	80
Начальная цветность	(0.39, 0.39) SDCM<3
Начальная входная мощность	12 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

### Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L70

### Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable
Подходит для случайного переключения	Да


### Данные об изделии

Полный код продукта	871869938779299
Название продукта для заказа	WL130V LED12S/840 PSU WH
EAN/UPC — продукт	8718699387792
Код заказа	912401483183
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	6
Материал № (12NC)	912401483183
Вес нетто (шт.)	1,390 kg




# CoreLine Wall-mounted

## Чертеж размеров




CoreLine Wall-mounted WL130V/WL131V

## Фотометрические данные



IFGU1\_WL130VPSUD3501xLED12S840



OFPC1\_WL130VPSUD3501xLED12S840

