



CoreLine Projector

ST150T LED22S-23-/830 PSU BK

CoreLine Projector, 24 W, 2200 lm, 3000 K, Ângulo de feixe de 24°, Preto e preto

A gama de luminárias Projetor CoreLine foi concebida para substituir os projetores baseados em CDM e halógeno. As suas linhas simples e o TCO apelativo ajudam os clientes a fazerem a mudança para a iluminação LED. Estas luminárias criam um efeito de iluminação natural para uma utilização em aplicações de iluminação de acentuação. Proporcionam também uma poupança de energia imediata e têm uma vida útil muito mais longa, criando uma solução com a melhor relação qualidade/preço e amiga do ambiente. São fáceis de instalar em calhas standard ou através de um conector de montagem em superfície.

Dados do produto

Informações gerais		Caraterísticas técnicas da luz	
Fonte de luz substituível	Não	Fluxo Luminoso	2.200 lm
Número de unidades de equipamento	1 unidade	Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Driver incluído	Sim	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	90 lm/W
Tecnologia de iluminação	LED	Color rendering index (CRI)	>80
Escala de valor	Valor	Ângulo de feixe da fonte de luz	24 °
Marca CE	Sim	Cor da fonte de luz	830 branco quente
Período de garantia	5 anos	Tipo de ótica	Ângulo de feixe de 24°
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Difusão do feixe de luz da luminária	24°
Marca ENEC	-	Classificação de encandeamento unificada CEN	Not applicable
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 5 s	Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Tensão de entrada	220-240 V
		Frequência de linha	50 to 60 Hz
		Consumo de energia CLO inicial	- W

CoreLine Projector

Consumo médio de energia CLO	24 W
Consumo de energia CLO final	- W
Corrente de irrupção	8,7 A
Tempo de irrupção	125 ms
Consumo de Energia	24 W
Fator de potência (Fração)	0.9
Ligação	Conector de passagem de 3 polos
Cabo	-
Número de produtos no MCB de 16 A tipo B	40

Temperatura

Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
---	--------------

Controlos e regulação

Regulável	Não
Driver/unidade de alimentação/transformador	Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado)
Interface de controlo	-
Fluxo luminoso constante	Não

Características mecânicas e compartimento

Material do corpo	Alumínio
Material refletor	-
Material da ótica	Polycarbonato
Material do difusor ótico	Polycarbonato
Material de fixação	-
Cor do compartimento	Preto e preto
Acabamento do difusor ótico	Texturado
Comprimento global	0 mm
Largura total	180 mm
Altura total	159 mm
Diâmetro global	85 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	159 x 180 x 0 mm

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
-------------------------------	--------------------------

Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]
Classificação de sustentabilidade	-
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	(0.43, 0.40) SDCM<3
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)

Taxa de falhas do driver a 5000 h	0,7 %
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h	5 %
Manutenção luminica com vida útil média* de 50 000 h	L70

Condições de aplicação

Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Nível de regulação máximo	Não aplicável
Adequado para uma comutação aleatória	Não

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	ST150T LED22S-23-/830 PSU BK
Nome do produto completo	ST150T LED22S-23-/830 PSU BK
Código do produto completo	871869979067799
Código de encomenda	79067799
N.º material (12NC)	912401483217
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699790677
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC – Caso	8718699790752

Desenho dimensional



