



CoreLine spotlight

ST150T LED22S-23-/840 PSU BK

CoreLine spotlight, 24 W, 2200 lm, 4000 K, 24° spridningsvinkel, Svart och svart

CoreLine Projector-serien med armaturer har utformats för att ersätta halogenprojektorer och CDM-standardbaserade projektorer. Deras rena linjer och lockande totala ägandekostnad hjälper kunderna att byta till LED. Dessa armaturer skapar en naturlig belysningseffekt som kan användas för accentbelysning. De ger även omedelbar energibesparing och har en mycket längre livslängd. De ger verkligen valuta för pengarna och är en miljövänlig lösning. De är enkla att installera på en standardskena eller med hjälp av en anslutning för utanpåliggande montage.

Produktdata

Allmän information			
Utbytbar ljuskälla	Nej	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	90 lm/W
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Färgåtergivningsex	>80
Driftdon ingår	Ja	Ljuskällans spridningsvinkel	24 °
Lighting Technology	LED	Ljuskällans färg	840 neutralvit
Värdegrappa	Värde	Optiktyp	24° spridningsvinkel
CE-märkning	Ja	Armaturens ljusstrålefördelning	24°
Garantitid	5 år	Enhetlig bländmärkning	Not applicable
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor	Drift och elektricitet	
ENEC-märkning	-	Ingångsspänning	220-240 V
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 5 s	Line Frequency	50 to 60 Hz
EU RoHS-kompatibel	Ja	Initial CLO-energiförbrukning	- W
Ljusteknik		Average CLO power consumption	24 W
Ljusflöde	2 200 lm	Slutlig CLO-energiförbrukning	- W
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	Ingående ström	8,7 A
		Ingåendetid	125 ms

CoreLine spotlight

Effektförbrukning	24 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	3-polig genomföringsanslutning
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	40

Temperatur

Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Svart och svart
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Strukturerad
Total längd	0 mm
Total bredd	180 mm
Total höjd	159 mm
Total diameter	85 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	159 x 180 x 0 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]

Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM<3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,7 %
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L70

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata

Beställningsproduktnamn	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK
Fullständigt produktnamn	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK
Full EOC	871869979068499
Beställningsnummer	79068499
Materialnummer (12NC)	912401483218
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699790684
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC – Hölje	8718699790769

Måttskiss



