



CoreLine Projector

ST150T LED22S-23-/830 PSU WH

CoreLine Projector, 24 W, 2200 lm, 3000 K, Spredningsvinkel på 24°, Hvit og svart

CoreLine Projector-serien med armaturer er utformet for å erstatte halogen- og CDM-standardbaserte lyskaster. De rene linjene og den attraktive total kostnaden hjelper kunder med å bytte til LED. Disse armaturene skaper en naturlig belysningseffekt til bruk i områder med aksentbelysning. De gir også øyeblikkelige energibesparelser og har mye lengre levetid, noe som gir mer deg mer for pengene og en miljøvennlig løsning. De er enkle å installere på en standardskinne eller med en kontakt for overflatemontering.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	90 lm/W
Driver inkludert	Ja	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Lighting Technology	LED	Spredningsvinkel på lyskilden	24 grad(er)
Verditrapp	Verdi	Lyskildefarge	830 varmhvit
CE-merke	Ja	Optisk type	Spredningsvinkel på 24°
Garantiperiode	5 år	Armaturs lysstråle spredning	24°
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater	Enhetlig rangering av blandingstall (CEN)	Not applicable
ENEC-merke	-	Drift og elektronikk	
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek	Inngangsspenning	220-240 V
I samsvar med EU RoHS	Ja	Line Frequency	50 to 60 Hz
Teknisk belysning		Opprinnelig CLO strømforbruk	- W
Lysytelse	2 200 lm	Average CLO power consumption	24 W
		Strømforbruk (CLO)	- W
		Startstrøm	8,7 A

CoreLine Projector

Innløpstid	125 ms
Effektforbruk	24 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Gjennomkoblingskontakt, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	40

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit og svart
Optisk deksel/linsefinish	Med tekstur
Total lengde	0 mm
Total bredde	180 mm
Total høyde	159 mm
Total diameter	85 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	159 x 180 x 0 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Sustainability rating	-

IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
------------------------	--------------------

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM<3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Andel driversvikt ved 5000 timer	0,7 %
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L70
50000 h	

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig veksling	Nei

Produktdata

Produktnavn for bestilling	ST150T LED22S-23-/830 PSU WH
Fullstendig produktnavn	ST150T LED22S-23-/830 PSU WH
Full EOC	871869979069199
Lokal kodebeskrivelse	3201432
Bestillingskode	79069199
Materialenr. (12NC)	912401483219
Lokal bestillingskode	3201432
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699790691
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8718699790776

Målskisse



