



# CoreLine Proiettore

## ST150T LED22S-36-/830 PSU BK

CoreLine Proiettore, 24 W, 2200 lm, 3000 K, Ottica 36°, Nero e nero

Il proiettore CoreLine è progettato per sostituire i proiettori alogeni e basati su standard CDM per applicazioni di vendita al dettaglio e di ospitalità. Questo apparecchio a binario aiuta i rivenditori a far risaltare i loro prodotti o a mettere in risalto determinati oggetti. Il design pulito con driver integrato e la scelta dell'angolo del fascio di 23 o 36 gradi rendono il proiettore CoreLine rilevante per molte applicazioni.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali            |                                                     |                                                   |                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| Sorgente luminosa sostituibile   | No                                                  | Efficienza luminosa (specificata) (Nom)           | 90 lm/W          |
| Numero di riduttori              | 1 unità                                             | Indice di resa cromatica (CRI)                    | >80              |
| Driver incluso                   | Sì                                                  | Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa | 36 °             |
| Lighting Technology              | LED                                                 | Colore sorgente luminosa                          | 830 bianco caldo |
| Tier                             | Valore                                              | Tipo di ottica                                    | Ottica 36°       |
| Marchio CE                       | Sì                                                  | Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa        | 36°              |
| Periodo di garanzia              | 5 anni                                              | Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate) | Not applicable   |
| Marchio di infiammabilità        | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili | Funzionamento e parte elettrica                   |                  |
| Marchio ENEC                     | -                                                   | Tensione in ingresso                              | 220-240 V        |
| Test filo incandescente          | Temperatura 650 °C, durata 5 s                      | Frequenza di linea                                | 50 to 60 Hz      |
| Conformità a RoHS EU             | Sì                                                  | Consumo energetico CLO iniziale                   | - W              |
| Dati tecnici di illuminazione    |                                                     | Consumo energetico CLO medio                      | 24 W             |
| Flusso luminoso                  | 2.200 lm                                            | Consumo energetico CLO finale                     | - W              |
| Temperatura del colore correlata | 3000 K                                              | Corrente di spunto                                | 8,7 A            |

CoreLine Proiettore

|                                                                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Tempo di spunto                                                   | 125 ms                       |
| Consumo energetico                                                | 24 W                         |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.9                          |
| Connessione                                                       | Connettore passante a 3 poli |
| Cavo                                                              | -                            |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 40                           |

Temperatura

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Range temperatura ambiente | Da -20 a +40 °C |
|----------------------------|-----------------|

Controlli e dimmerazione

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Dimmerabile                           | No                              |
| Driver/unità di potenza/trasformatore | Unità di alimentazione (On/Off) |
| Controlli e interfacce                | -                               |
| = Emissione luminosa costante         | No                              |

Meccanica e corpo

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Materiale del corpo                           | Alluminio        |
| Materiale del riflettore                      | -                |
| Materiale ottico                              | Polycarbonato    |
| Materiale copertura ottica/lenti              | Polycarbonato    |
| Materiale fissaggio                           | -                |
| Colore alloggiamento                          | Nero e nero      |
| Finitura copertura ottica/lenti               | Testurizzata     |
| Lunghezza complessiva                         | 0 mm             |
| Larghezza complessiva                         | 180 mm           |
| Altezza complessiva                           | 159 mm           |
| Diametro complessivo                          | 85 mm            |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 159 x 180 x 0 mm |

Approvazione e applicazione

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| e una gestione termica | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
|------------------------|----------------------------------------------|

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Codice di protezione dagli impatti meccanici | IK02 [0,2 J standard]  |
| Rating di sostenibilità                      | -                      |
| Classe di protezione IEC:                    | Classe di isolamento I |

Performance iniziale (conforme a IEC)

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Tolleranza al flusso luminoso | +/-10%              |
| Cromaticità iniziale          | (0.43, 0.40) SDCM<3 |
| Tolleranza consumo energetico | +/-10%              |

Performance nel tempo (conforme a IEC)

|                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Frequenza di guasto driver a 5000 h                                                  | 0,7 % |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 5 %   |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore                                 | L70   |

Condizioni di applicazione

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Temperatura ambiente performance Tq | 25 °C           |
| Livello massimo di attenuazione     | Non applicabile |
| Adatto per la commutazione casuale  | No              |

Dati del prodotto

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Nome prodotto ordine                        | ST150T LED22S-36-/830 PSU BK |
| Nome completo prodotto                      | ST150T LED22S-36-/830 PSU BK |
| Full EOC                                    | 871869979071499              |
| Codice d'ordine                             | 79071499                     |
| Codice materiale (12NC)                     | 912401483221                 |
| Codice locale                               | 79071499                     |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1                            |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8718699790714                |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 6                            |
| EAN/UPC - Case                              | 8718699790790                |

Disegno tecnico



