



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED18S/840 PSU TW1 L600

LEDINAIRE WT060C Waterproof, 16.5 W, L600 mm, 1800 lm,
4000 K, Opal, IP65, IK08, TW1

Gama Ledinaire conține o selecție de aparate de iluminat cu LED populare standard, furnizată cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficiență energetică și accesibilă – exact ceea ce aveți nevoie.

Catalog de date


Informații generale			
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Randament luminos (nominal) (nom.)	110 lm/W
Număr de unități de echipament	-	Indice de redare a culorilor (IRC)	≥80
Balast inclus	Da	Unghi de distribuție sursă de lumină	- °
Cablaj de trecere	Cablaj de trecere monofazic	Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Lighting Technology	LED	Tip de sistem optic	-
Tier	Valoare	Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	-
Marcaj CE	Da	Indice unificat de orbire CEN	Not applicable
Perioadă de garanție	3 ani	Funcționare și sistem electric	
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe ușor inflamabile	Tensiune de intrare	220-240 V
Marcaj ENEC	-	Frecvență linie	50 to 60 Hz
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 5 s	Consum inițial de energie CLO	- W
În conformitate cu RoHS	Da	Consum mediu de energie CLO	- W
Date tehnice lumină		Curent de pornire	37 A
Flux luminos	1.800 lm	Timp pornire	1 ms
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K	Consum de curent	16,5 W
		Factor de putere (fracție)	0.9
		Conexiune	Conector push-in cu 2 pini

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	10
Temperatură	
Interval temperatură ambiantă	De la -20 până la +40 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/ Oprit)
Flux luminos constant	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Material carcasă	Polycarbonat
Material reflector	-
Material sistem optic	Polycarbonat
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Material de fixare	Oțel inoxidabil
Culoare carcasă	Gri
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Lungime totală	627 mm
Lățime totală	64 mm
Înălțime totală	86 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	86 x 64 x 627 mm
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II

Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	(0.3896, 0.3888) SDCM ≤5
Toleranță consum de energie	+/-10%
Performanță în timp (conformitate IEC)	
Rată de defectare balast la 5.000 h	1 %
Rata de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă de 50 000 h	7,5 %
Întreținere flux luminos la durată de viață utilă medie* de 50000 h	L65
Condiții de utilizare	
Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu
Date despre produs	
Nume comandă produs	WT060C LED18S/840 PSU TW1 L600
Numele complet al produsului	WT060C LED18S/840 PSU TW1 L600
Full EOC	871869938911699
Cod de comandă	38911699
Număr material (12NC)	912401483226
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699389116
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8718699389178

Cote



LEDINAIRE WT060C Waterproof

