



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED36S/840 PSU L1200

LEDINAIRE WT060C Waterproof, 33 W, L1200 mm, 3600 lm, 4000 K, Opale, IP65, IK08

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Source lumineuse remplaçable	Non	Indice de rendu de couleur (IRC)	≥80
Nombre d'appareillages	-	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	- degré(s)
Driver inclus	Oui	Température de couleur	840 blanc neutre
Type de lampe	LED	Type d'optique	-
Valeur ajoutée	Economique	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	-
Marquage CE	Oui	Indice UGR	Not applicable
Garantie	3 ans	Fonctionnement et électricité	
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces facilement inflammables	Tension d'entrée	220-240 V
Marquage ENEC	-	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s	Consommation électrique CLO initiale	- W
Conforme à RoHS	Oui	Consommation électrique CLO moyenne	- W
Données techniques de l'éclairage		Courant d'appel	37 A
Flux lumineux	3 600 lm	Durée courant d'appel	1 ms
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Consommation électrique	33 W
Efficacité lumineuse (nominale)	110 lm/W	Facteur de puissance (fraction)	0.9
		Connexion	Connecteur à poussoir 2 pôles
		Câble	-

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	10
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Flux lumineux constant	Oui
Mécanique et boîtier	
Matériaux du corps	Polycarbonate
Matériaux du réflecteur	-
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Matériaux de fixation	Acier inoxydable
Couleur du corps	Gris
Finition du cache optique/de la lentille	Opale
Longueur totale	1 186 mm
Largeur totale	64 mm
Hauteur totale	78 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	78 x 64 x 1186 mm
Approbation et application	
Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.3896, 0.3888) SDCM ≤5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Durées de vie (conformes IES)	
Mortalité du driver à 5 000h	1 %
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	7,5 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L65
Conditions d'application	
Performance température ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Données du produit	
Nom du produit de la commande	WT060C LED36S/840 PSU L1200
Nom de produit complet	WT060C LED36S/840 PSU L1200
Code EOC	871869938912399
Code de commande	38912399
Code 12NC	912401483227
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699389123
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699389185

Schéma dimensionnel



LEDINAIRE WT060C Waterproof

