



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED36S/840 PSU L1200

LEDINAIRE WT060C Waterproof, 33 W, L1200 mm, 3600 lm, 4000 K, Opal, IP65, IK08

Gama Ledinaire conține o selecție de aparate de iluminat cu LED populare standard, furnizată cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficiență energetică și accesibilă – exact ceea ce aveți nevoie.

Catalog de date


Informații generale		Indice de redare a culorilor (IRC)	
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Unghi de distribuție sursă de lumină	– °
Număr de unități de echipament	–	Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Balast inclus	Da	Tip de sistem optic	–
Lighting Technology	LED	Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	–
Tier	Valoare	Indice unificat de orbire CEN	Not applicable
Marcaj CE	Da	Funcționare și sistem electric	
Perioadă de garanție	3 ani	Tensiune de intrare	220–240 V
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe ușor inflamabile	Frecvență linie	50 to 60 Hz
Marcaj ENEC	–	Consum inițial de energie CLO	– W
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 5 s	Consum mediu de energie CLO	– W
În conformitate cu RoHS	Da	Curent de pornire	37 A
Date tehnice lumină		Timp pornire	1 ms
Flux luminos	3.600 lm	Consum de curent	33 W
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K	Factor de putere (fracție)	0.9
Randament luminos (nominal) (nom.)	110 lm/W	Conexiune	Conector push-in cu 2 pini
		Cablu	–

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	10
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +40 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Flux luminos constant	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Material carcasă	Polycarbonat
Material reflector	-
Material sistem optic	Polycarbonat
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Material de fixare	Oțel inoxidabil
Culoare carcasă	Gri
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Lungime totală	1.186 mm
Lățime totală	64 mm
Înălțime totală	78 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	78 x 64 x 1186 mm
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II

Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	(0.3896, 0.3888) SDCM ≤5
Toleranță consum de energie	+/-10%
Performanță în timp (conformitate IEC)	
Rată de defectare balast la 5.000 h	1 %
Rata de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă de 50 000 h	7,5 %
Întreținere flux luminos la durată de viață utilă medie* de 50000 h	L65
Condiții de utilizare	
Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu
Date despre produs	
Nume comandă produs	WT060C LED36S/840 PSU L1200
Numele complet al produsului	WT060C LED36S/840 PSU L1200
Full EOC	871869938912399
Cod de comandă	38912399
Număr material (12NC)	912401483227
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699389123
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8718699389185

Cote



LEDINAIRE WT060C Waterproof

