



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED56S/840 PSU L1500

LEDINAIRE WT060C Waterproof, 51 W, L1500 mm, 5600 lm,
4000 K, Opal, IP65, IK08

Einfach und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire Familie aus. Die Ledinaire Feuchtraumleuchte ist eine einfach zu montierende Leuchte, die die meisten Anforderungen erfüllt.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Lichtquelle austauschbar	Nein	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	≥80
Anzahl Vorschaltgeräte	-	Farbe der Lichtquelle	- Grad
Betriebsgerät inklusive	Ja	Optik	840 Neutralweiß
Beleuchtungstechnologie	LED	Abstrahlungswinkel Leuchte	-
Value Ladder	Good	CEN-Wert (Unified Glare Rating)	Not applicable
CE-Zeichen	Ja	Betrieb und Elektrik	
Garantiedauer	3 Jahre	Eingangsspannung	220-240 V
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf leicht entflammaren Oberflächen	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
ENEC-Zeichen	-	Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei	- W
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	Installation	
EU RoHS-konform	Ja	Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W
Lichttechnische Daten		Einschaltstrom	37 A
Lichtstrom	5.600 lm	Einschaltzeit	1 ms
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Energieverbrauch	51 W
Nennlichtausbeute (nom.)	110 lm/W	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
		Elektrischer Anschluss	Schnellsteckverbinder, 2-polig

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Kabel	-
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	10
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Betriebsgerät	Netzteil (Ein/Aus)
Konstanter Lichtstrom	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusematerial	Polykarbonat
Reflektor-Material	-
Optisches Material	Polykarbonat
Material optische Abdeckung	Polykarbonat
Befestigungsmaterial	Edelstahl
Gehäusefarbe	Grau
Veredelung optische Abdeckung	Opal
Gesamte Länge	1466 mm
Gesamte Breite	64 mm
Gesamte Höhe	78 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	78 x 64 x 1466 mm
Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [5 J vandalismusgeschützt]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

Abmessungsskizzen



Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anfängliche Farbsättigung	(0.3896, 0.3888) SDCM ≤5
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Lebensdauerkenwerte (IEC-konform)	
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.	1 %
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer	7,5 %
Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	
Lichtstromstabilität bei mittlerer	L65
Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	
Anwendungsbedingungen	
Bemessungs-Umgebungstemperatur	25 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein
Produktdaten	
Bestell-Produktname	WT060C LED56S/840 PSU L1500
Gesamtbezeichnung des Produkts	WT060C LED56S/840 PSU L1500
Gesamt-Produktcode	871869938914799
Bestellcode	38914799
Material-Nr. (12NC)	912401483229
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699389147
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718699389208

LEDINAIRE WT060C Waterproof

