



Ledinaire panel

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 1PK

Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)

Řada panelů Philips Ledinaire 4. generace (RC065B) obsahuje výběr oblíbených standardních LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné řešení. Panelová LED svítidla Ledinaire jsou k dispozici v rozměrech 600 × 600 mm, díky čemuž jsou tato svítidla ideální volbou pro širokou škálu aplikací celkového osvětlení. Naše řada panelového osvětlení Ledinaire je k dispozici také s příslušenstvím pro snadnou instalaci na různé typy stropů – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

Obecné informace			
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	90 lm/W
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka	Index podání barev (CRI)	≥80
Včetně předřadníku	Ano	Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Lighting Technology	LED	Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Vrstva	Hodnota	Typ optiky	Vyzařovací úhel 70°
Značka CE	Ano	Divergence světelného paprsku svítidla	80°
Záruční lhůta	3 roky	Jednotné hodnocení oslnění CEN	19
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy	Provozní a elektrické	
Značka ENEC	-	Vstupní napětí	220-240 V
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Spĺňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Počáteční spotřeba energie CLO	38 W
Světelně technické		Průměrná spotřeba energie CLO	38 W
Světelný tok	3 400 lm	Náběhový proud	5 A
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Doba náběhového proudu	0,055 ms
		Spotřeba energie	38 W
		Účinnost (zlomek)	0.9

Ledinaire panel

Připojení	Zasunovací konektor dvoupólový
Kabel	-
Počet produktů na MCB 16 A typu B	40

Teplota okolí

Rozsah okolních teplot	+10 až +35 °C
------------------------	---------------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Stálý světelný tok	Ne

Mechanické a materiály

Materiál těla	Hliník extrudovaný
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	Polymethylmethakrylát
Materiál optického krytu / čočky	-
Fixační materiál	-
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Texturovaná
Celková délka	597 mm
Celková šířka	597 mm
Celková výška	39 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	39 x 597 x 597 mm

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Hodnocení udržitelnosti	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Životnost (podle IEC)

Poruchovost předřadníku po 5000 hod.	0,4 %
Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	7,5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L70


Podmínky použití

Výkon při okolní teplotě T _a	25 °C
Vhodné pro náhodné spínání	Ne

Označení a balení

Objednací název produktu	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 1PK
Celý název výrobku	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 1PK
Full EOC	871869979153700
Objednací kód	79153700
Číslo materiálu (12NC)	912401483244
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699791537
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718699791537

Rozměrové výkresy



Ledinaire panel

