



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT055C LED18S/840 PSU L600

LEDINAIRE WT060C Waterproof, 16.5 W, L600 mm, 1800 lm,
4000 K, Opal, IP65, IK08

Gama Ledinaire conține o selecție de aparate de iluminat cu LED populare standard, furnizată cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficiență energetică și accesibilă – exact ceea ce aveți nevoie.


Catalog de date

Informații generale		Indice de redare a culorilor (IRC)	
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	≥80	
Număr de unități de echipament	-	Unghi de distribuție sursă de lumină	
Balast inclus	Da	- °	
Lighting Technology	LED	Culoare sursă de lumină	
Tier	Valoare	Alb neutru 840	
Marcaj CE	Da	Tip de sistem optic	
Perioadă de garanție	3 ani	-	
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe ușor inflamabile	Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	
Marcaj ENEC	-	-	
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 5 s	Indice unificat de orbire CEN	
În conformitate cu RoHS	Da	16	
Date tehnice lumină		Funcționare și sistem electric	
Flux luminos	1.800 lm	Tensiune de intrare	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K	De la 220 până la 240 V	
Randament luminos (nominal) (nom.)	110 lm/W	Frecvență linie	
		50 to 60 Hz	
		Consum inițial de energie CLO	
		- W	
		Consum mediu de energie CLO	
		- W	
		Curent de pornire	
		37 A	
		Timp pornire	
		1 ms	
		Consum de curent	
		16,5 W	
		Factor de putere (fracție)	
		0.9	
		Conexiune	
		Conector push-in cu 2 pini	
		Cablu	
		-	

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	10
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +40 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Flux luminos constant	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Material carcasă	Polycarbonat
Material reflector	-
Material sistem optic	Polycarbonat
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Material de fixare	Oțel inoxidabil
Culoare carcasă	Gri
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Lungime totală	636 mm
Lățime totală	36 mm
Înălțime totală	46 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	46 x 36 x 636 mm
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II

Cote



Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	(0.3896, 0.3888) SDCM ≤5
Toleranță consum de energie	+/-10%
Performanță în timp (conformitate IEC)	
Rată de defectare balast la 5.000 h	1 %
Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h	7,5 %
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 50000 h	L65
Condiții de utilizare	
Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu
Date despre produs	
Nume comandă produs	WT055C LED18S/840 PSU L600
Numele complet al produsului	WT055C LED18S/840 PSU L600
Full EOC	871869979296199
Cod de comandă	79296199
Număr material (12NC)	912401483248
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699792961
Numărător SAP – Pachete per exterior	36
EAN/UPC – Cutie	8718699793029

LEDINAIRE WT060C Waterproof

