PHILIPS

Lighting



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT055C LED18S/840 PSU TW1 L600

LEDINAIRE WT060C Waterproof, 16.5 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Opal, IP65, IK08, TW1

Gama Ledinaire conține o selecție de aparate de iuminat cu LED populare standard, furnizată cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficientă energetic și accesibilă - exact ceea ce aveți nevoie.

Catalog de date

Informații generale	
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	-
Balast inclus	Da
Cablaj de trecere	Cablaj de trecere monofazic
Lighting Technology	LED
Tier	Valoare
Marcaj CE	Da
Perioadă de garanție	3 ani
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe ușor inflamabile
Marcaj ENEC	-
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 5 s
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Flux luminos	1.800 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	110 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	≥80
Unghi de distribuție sursă de lumină	- °
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	-
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	-
Indice unificat de orbire CEN	16

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Consum inițial de energie CLO	- W
Consum mediu de energie CLO	- W
Curent de pornire	37 A
Timp pornire	1 ms
Consum de curent	16,5 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Conector push-in cu 2 pini

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	10

Temperatură

Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +40 ºC

Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase

Cu reglarea intensităţii luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Policarbonat
Material reflector	-
Material sistem optic	Policarbonat
Capac optic/material lentilă	Policarbonat
Material de fixare	Oţel inoxidabil
Culoare carcasă	Gri
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Lungime totală	636 mm
Lăţime totală	36 mm
Înălţime totală	50 mm
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)	50 x 36 x 636 mm

Aprobare și aplicaţie

Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Clasă de protecţie IEC	Clasa de siguranţă II

Performanţă iniţială (conformitate IEC)

Toleranţă flux luminos	+/-10%
Cromatică iniţială	(0.3896, 0.3888) SDCM ≦5
Toleranţă consum de energie	+/-10%

Performanţă în timp (conformitate IEC)

Rată de defectare balast la 5.000 h	1 %
Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaţă utilă de 50 000 h	7,5 %
Întreţinere flux luminos la durata de viaţă utilă medie* de 50000 h	L65


Condiţii de utilizare

Performanţă temperatura ambiantă Tq	25 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu

Date despre produs

Nume comandă produs	WT055C LED18S/840 PSU TW1 L600
Numele complet al produsului	WT055C LED18S/840 PSU TW1 L600
Full EOC	871869979297899
Cod de comandă	79297899
Număr material (12NC)	912401483249
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699792978
Numărător SAP – Pachete per exterior	36
EAN/UPC – Cutie	8718699793036

Cote



LEDINAIRE WT060C Waterproof

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.