



CustomCreate

PT520T LED27S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR

Premium hvid med CRI ≥ 90 , Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, Spredningsvinkel på 60°, Grå

Detailhandlende ønsker at skabe en indbydende stemning og fremhæve varerne i deres butik med det rette lys og flotte produkter. Pendelarmaturer kan skabe opmærksomhed om en bestemt del af butikken og kan bruges til at skabe særlige zoner i butikken. CustomCreate tilbyder butikkerne den nyeste LED-teknologi og kan også oplyse områder i butikken med dedikerede lysvejledninger til ferskvarer. Der er desuden mulighed for flere lyseffekter og flere grader af intensitet takket være de indbyggede PerfectAccent-reflektorer. For at passe perfekt til det givne detailhandelsmiljø og brand kan produktets ydre desuden tilpasses helt i form af farve, gennemsigtighed, mønster og form. Det ydre kan også nemt ændres uden behov for at slukke lyset eller afmontere armaturet.

Produkt data

Generelle oplysninger		Opfylder kravene i EU RoHS	
Udskiftelig lyskilde	Nej	Ja	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Lysteknisk	
Driver inkluderet	Ja	Lysstrøm	2.654 lm
Lighting Technology	LED	Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Plan	ydelse	Lyseffekt (nominel) (nom.)	93 lm/W
CE-mærke	Ja	Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Garantiperiode	5 år	Lyskildens spredningsvinkel	60 °
Mærke for brændbarhed	-	Lyskildefarve	Premium hvid med CRI ≥ 90
ENEC-mærke	ENEC-mærke	Optiktype	Spredningsvinkel på 60°
Glødetrædstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	Lampens lysstrålespedning	60°

UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	Not applicable
---	----------------

Drift og el

Indgangsspænding	220–240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indledende CLO-strømforbrug	– W
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	– W
Startstrøm	20,4 A
Starttid	195 ms
Strømforbrug	28,6 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Udvendigt stik
Kabel	3,0 m kabel uden stik
Antal produkter på MCB af 16 A type B	24

Temperatur

Omgivende temperaturområde	+10 til +40 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømheder/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade
Kontrolgrænseflade	DALI
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Polykarbonat, aluminiumbelagt
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	–
Farve på armaturhus	Grå
Optikafskærmning/objektivfinish	Struktureret
Samlet længde	0 mm
Samlet bredde	200 mm
Samlet højde	280 mm
Samlet diameter	200 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	280 x 200 x 0 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Bæredygtighedsklassificering	–
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.42, 0.39) SDCM<3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	0,01 %
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmpningsniveau	0 % (digital)
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant

Produktdata

Ordreproduktnavn	PT520T LED27S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR
Det fulde produktnavn	PT520T LED27S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR
Full EOC	871869979214500
Ordrekode	79214500
Materialenr. (12NC)	912500100447
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699792145
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718699792145

Målskitse

