



CustomCreate

PT520T LED49S/PW930 PSD-VLC VWB BELL CL

Premium white com IRC ≥ 90 , Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, Ângulo de feixe de 60° , Transparente

Os retalhistas querem criar um ambiente atrativo e realçar os artigos nas respetivas lojas, com a luz certa e produtos que correspondem na perfeição. As luminárias pendentes podem atrair a atenção para uma zona específica da loja e podem ser utilizadas para criar zonas na loja. A CustomCreate oferece às lojas as mais recentes vantagens da tecnologia LED, além de iluminar zonas da loja com receitas de luz específicas para Produtos alimentares e de permitir múltiplos efeitos e intensidades de luz graças aos refletores PerfectAccent integrados. Para corresponder integralmente ao ambiente na loja de retalho e à marca, a sombra exterior do produto pode ser integralmente personalizável em termos de cor, translucidez, padrão e forma. Esta sombra exterior pode ser facilmente alterada sem a necessidade de desligar a luz ou desmontar a luminária.

Dados do produto

Informações gerais		Em conformidade com RoHS da UE	
Fonte de luz substituível	Não	Sim	
Número de unidades de equipamento	1 unidade		
Driver incluído	Sim		
Tecnologia de iluminação	LED		
Escala de valor	Performance		
Marca CE	Sim		
Período de garantia	5 anos		
Marca de inflamabilidade	-		
Marca ENEC	Marca ENEC		
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650°C , duração 30 s		
		Caraterísticas técnicas da luz	
		Fluxo Luminoso	4.855 lm
		Temperatura de cor correlacionada	3000 K
		Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	98 lm/W
		Color rendering index (CRI)	>90
		Ângulo de feixe da fonte de luz	60°
		Cor da fonte de luz	Premium white com IRC ≥ 90
		Tipo de ótica	Ângulo de feixe de 60°
		Difusão do feixe de luz da luminária	60°

Classificação de encandeamento unificada CEN		Not applicable
Funcionamento e caraterísticas elétricas		
Tensão de entrada	220-240 V	
Frequência de linha	50 to 60 Hz	
Consumo de energia CLO inicial	- W	
Consumo médio de energia CLO	- W	
Corrente de irrupção	24,9 A	
Tempo de irrupção	186 ms	
Consumo de Energia	49,5 W	
Fator de potência (Fração)	0.9	
Ligação	Conector externo	
Cabo	Cabo de 3,0 m sem ficha	
Número de produtos no MCB de 16 A tipo B	27	
Temperatura		
Ampla intervalo de temperatura ambiente	+10 a +40 °C	
Controlos e regulação		
Regulável	Sim	
Driver/unidade de alimentação/transformador	Unidade de fonte de alimentação com interface DALI	
Interface de controlo	DALI	
Fluxo luminoso constante	Não	
Características mecânicas e compartimento		
Material do corpo	Polycarbonato	
Material refletor	Polycarbonato revestido a alumínio	
Material da ótica	Polycarbonato	
Material do difusor ótico	Polycarbonato	
Material de fixação	-	
Cor do compartimento	Transparente	
Acabamento do difusor ótico	Estriado	
Comprimento global	0 mm	
Largura total	500 mm	
Altura total	455 mm	
Diâmetro global	500 mm	
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	455 x 500 x 0 mm	

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	(0.42, 0.39) SDCM<3
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)	
Taxa de falhas do driver a 5000 h	0,01 %
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h	5 %
Manutenção luminica com vida útil média* de 50 000 h	L80
Condições de aplicação	
Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Nível de regulação máximo	0% (digital)
Adequado para uma comutação aleatória	Não aplicável
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	PT520T LED49S/PW930 PSD-VLC VWB BELL CL
Nome do produto completo	PT520T LED49S/PW930 PSD-VLC VWB BELL CL
Código do produto completo	871869979222000
Código de encomenda	79222000
N.º material (12NC)	912500100455
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718699792220
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8718699792220

Desenho dimensional

