

HeavyDuty-Vorschaltgeräte für HPL/HPI

BHL 250 L40 230V 50Hz HD2-126

Die gekapselten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-HeavyDuty BHL sind für den Einsatz in HPL-, HPI (Plus)- und SON-H-Lampen konzipiert. Mit ihrer Produktlebensdauer von durchschnittlich 15 Jahren sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Eingangsfrequenz	50 Hz

Verdrahtung	
Anschlusstyp	Schraubanschluss

Genehmigung und Anwendung	
Zeichen & Zertifikate	CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat

Produktdaten	
Bestell-Produktname	BHL 250 L40-A2 230V 50Hz HD2-126

Gesamtbezeichnung des Produkts	BHL 250 L40 230V 50Hz HD2-126
Gesamt-Produktcode	871150091950230
Bestellcode	91950230
Material-Nr. (12NC)	913603920426
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500919502
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8711500934604

HeavyDuty-Vorschaltgeräte für HPL/HPI

Abmessungsskizzen

Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 L40-A2 230V 50Hz HD2-126	6,2 mm	66,0 mm	126,0 mm	107,5 mm	81,0 mm

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.