


Ballasts Encapsulés BHL pour Lampes Mercure et Iodure

BHL 250 L40 230V 50Hz HD2-126

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés pour lampes HPL, HPI (Plus) et SON-H

Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz

Câblage	
Type de connecteur	Vis


Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC

Données du produit	
Nom du produit de la commande	BHL 250 L40-A2 230V 50Hz HD2-126

Nom de produit complet	BHL 250 L40 230V 50Hz HD2-126
Code EOC	871150091950230
Code de commande	91950230
Code 12NC	913603920426
Code de commande local	BHL250L40
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500919502
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500934604

Ballasts Encapsulés BHL pour Lampes Mercure et Iodure

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 L40-A2 230V 50Hz HD2-126	6,2 mm	66,0 mm	126,0 mm	107,5 mm	81,0 mm

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.