



# HID-HeavyDuty BHL for HPL/HPI

## BHL 250 L40 230V 50Hz HD2-126

Reattori elettromagnetici in rame incapsulati per lampade HPL, HPI (Plus) e SON-H


### Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	230 V
Frequenza di linea	50 Hz
Frequenza di ingresso	50 Hz
Cablaggio	
Tipo connettore	Vite
Approvazione e applicazione	
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BHL 250 L40-A2 230V 50Hz HD2-126

Nome completo prodotto	BHL 250 L40 230V 50Hz HD2-126
Full EOC	871150091950230
Codice d'ordine	91950230
Codice materiale (12NC)	913603920426
Codice locale	BHL250
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500919502
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8711500934604

## HID-HeavyDuty BHL for HPL/HPI

### Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 L40-A2 230V 50Hz	6,2 mm	66,0 mm	126,0 mm	107,5 mm	81,0 mm
HD2-126					

