




# HID-HeavyDuty BHL for HPL/HPI

## BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151

Stabilizatoare de curent electromagnetice încapsulate din cupru/fier pentru lămpi  
HPL, HPI (Plus) și SON-H


### Catalog de date

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Funcționare și sistem electric</b> |                                  |
| Tensiune de intrare                   | 230 V                            |
| Frecvență linie                       | 50 Hz                            |
| Frecvență de intrare                  | 50 Hz                            |
| <b>Cablaj</b>                         |                                  |
| Tip conector                          | Șurub                            |
| <b>Aprobare și aplicație</b>          |                                  |
| Mărci de omologare                    | Marcaj CE Certificat ENEC        |
| <b>Date despre produs</b>             |                                  |
| Nume comandă produs                   | BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151 |

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Numele complet al produsului         | BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151 |
| Full EOC                             | 871150091953330               |
| Cod de comandă                       | 91953330                      |
| Număr material (12NC)                | 913604920426                  |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1                             |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 8711500919533                 |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 6                             |
| EAN/UPC – Cutie                      | 8711500934703                 |

# HID-HeavyDuty BHL for HPL/HPI

## Cote



| Product                          | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|----------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151 | 6,2 mm | 66,0 mm | 151,0 mm | 132,5 mm | 81,0 mm |

