



# HID ignitors for series systems

## SI 54 360-415V 50/60HZ

Mecanismos de ignição HID para sistemas em série

### Dados do produto

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	380 a 415 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Cablagem	
Tipo de conector	Parafuso

Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 75 °C
T-máxima na caixa (Máx.)	80 °C

Características mecânicas e compartimento	
Corpo	SNI-115


Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	SI 54 380-415V 50/60Hz
Nome do produto completo	SI 54 360-415V 50/60HZ
Código do produto completo	871150091548130
Código de encomenda	91548130
N.º material (12NC)	913619149966
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8711500915481
Numerador – Embalagens por caixa exterior	20
EAN/UPC - Caso	8711500908339

## HID ignitors for series systems

### Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 54 380-415V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,0 mm

