



# Ignitoare HID

## SI 52 220-240V 50/60HZ

Ignitori HID pentru sisteme în serie


### Catalog de date

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Funcționare și sistem electric |                            |
| Tensiune de intrare            | De la 220 până la 240 V    |
| Frecvență linie                | 50 to 60 Hz                |
| Frecvență de intrare           | De la 50 până la 60 Hz     |
| Cabla                          |                            |
| Tip conector                   | Șurub                      |
| Temperatură                    |                            |
| Interval temperatură ambiantă  | De la -20 °C până la 75 °C |
| Maximum T-case (max.)          | 80 °C                      |
| Sistem mecanic și carcasă      |                            |
| Carcasă                        | SNI-85                     |

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Aprobare și aplicație                |                           |
| Mărci de omologare                   | Marcaj CE Certificat ENEC |
| Date despre produs                   |                           |
| Nume comandă produs                  | SI 52 220-240V 50/60Hz    |
| Numele complet al produsului         | SI 52 220-240V 50/60HZ    |
| Full EOC                             | 871150091554230           |
| Cod de comandă                       | 91554230                  |
| Număr material (12NC)                | 913619529966              |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1                         |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 8711500915542             |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 48                        |
| EAN/UPC – Cutie                      | 8711500908377             |

# Ignitoare HID

## Cote



| Product                | D1     | C1      | A1      | A2      | B1      |
|------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| SI 52 220-240V 50/60Hz | 4,3 mm | 38,0 mm | 84,5 mm | 65,0 mm | 41,0 mm |

