



# HID ignitors for series systems

## SN 59 220-240V 50/60HZ

Mecanismos de ignição HID para sistemas em série

### Dados do produto

| Funcionamento e características elétricas |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Tensão de entrada                         | 220 a 240 V    |
| Frequência de linha                       | 50 to 60 Hz    |
| Frequência de entrada                     | 50 a 60 Hz     |
| Cablagem                                  |                |
| Tipo de conector                          | Parafuso       |
| Temperatura                               |                |
| Amplo intervalo de temperatura ambiente   | -20 °C a 75 °C |
| T-máxima na caixa (Máx.)                  | 80 °C          |
| Características mecânicas e compartimento |                |
| Corpo                                     | SNI-115        |

| Aprovação e aplicação                     |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Marcas de aprovação                       | Marca CE Certificação ENEC |
| Dados do produto                          |                            |
| Nome de produto da encomenda              | SN 59 220-240V 50/60Hz     |
| Nome do produto completo                  | SN 59 220-240V 50/60HZ     |
| Código do produto completo                | 871150091557330            |
| Código de encomenda                       | 91557330                   |
| N.º material (12NC)                       | 913619659966               |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1                          |
| EAN/UPC – Produto/caixa                   | 8711500915573              |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 20                         |
| EAN/UPC – Caso                            | 8711500913487              |

# HID ignitors for series systems

## Desenho dimensional



| Product                | D1     | C1      | A1       | A2      | B1      |
|------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|
| SN 59 220-240V 50/60Hz | 4,3 mm | 38,0 mm | 114,5 mm | 95,0 mm | 41,0 mm |

