HID Constant Wattage BSX para SOX

BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44

Balastos de cobre/hierro electromagnéticos impregnados de potencia constante (empotrados) para usar con un arrancador para lámparas SOX y SOX-E

Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	230 a 240 V
Line Frequency	50 Hz
Frecuencia de entrada	50 Hz

Cableado	
Tipo de conector	Tornillo

Aprobación y aplicación	
Marcas de conformidad	Certificado CE Certificado ENEC

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44

Nombre completo del producto	BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44
Full EOC	871150092003499
Código de pedido	92003499
Código 12NC	913653920526
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500920034
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8711500938411

HID Constant Wattage BSX para SOX

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44	4,2 mm	44,0 mm	173,0 mm	157,0 mm	64,0 mm	42,0 mm

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.