



# Amorceurs

## SX 70 220-240V 50/60HZ

Amorceurs HID pour systèmes en série

### Données du produit

| Fonctionnement et électricité          |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Tension d'entrée                       | 220 à 240 V                 |
| Fréquence linéaire                     | 50 to 60 Hz                 |
| Fréquence d'entrée                     | 50 à 60 Hz                  |
| Câblage                                |                             |
| Type de connecteur                     | Vis                         |
| Température                            |                             |
| Gamme de températures ambiantes        | -20 °C à 75 °C              |
| Température maximale du produit (max.) | 80 °C                       |
| Mécanique et boîtier                   |                             |
| Corps du luminaire                     | SNI-115                     |
| Approbation et application             |                             |
| Homologation                           | Marquage CE Certificat ENEC |

| Données du produit            |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Nom du produit de la commande | SX 70 220-240V 50/60Hz |
| Nom de produit complet        | SX 70 220-240V 50/60HZ |
| Code EOC                      | 871150091549830        |
| Code de commande              | 91549830               |
| Code 12NC                     | 913654039066           |
| Code de commande local        | SX70                   |
| Quantité par pack             | 1                      |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8711500915498          |
| Conditionnement par carton    | 20                     |
| Codes EAN/UPC – Boîte         | 8711500914378          |

Amorceurs

Schéma dimensionnel



| Product                | D1     | C1      | A1       | A2      | B1      |
|------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|
| SX 70 220-240V 50/60Hz | 4,3 mm | 38,0 mm | 114,5 mm | 95,0 mm | 41,0 mm |

