



# Ballasts Imprégnés BSX pour Lampes SOX

## BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques à puissance constante (enrobé) à utiliser avec un amorceur externe pour lampes SOX et SOX-E

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Code d'application	H96
Conception	CW-149/67
Type de lampe	SOX-E
Nombre de lampes	1 pièce/unité

Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Caractéristiques de la tension réseau (AC)	-8%+6%
Sécurité de tension secteur (CA)	-10%+10%
Pertes de puissance (nom.)	16.5 W

Câblage	
Longueur de dénudage de câble	6.0 mm
Section des câbles de contact de ballast	0.75-2.50 mm <sup>2</sup>
Type de connecteur	Vis

Caractéristiques systèmes	
Condensateur	5.2µF/300V
Puissance de ballast nominale	91 W
Amorceur recommandé	ignitor SX74 (913654079066)

Températures	
Température de stockage (max.)	80 °C
Température de stockage (min.)	-25 °C
Température des enroulements	130 °C
Température ambiante de fonctionnement	55 °C


Normes et recommandations	
Marques d'homologation	Déclaration CE Certificat ENEC

Données logistiques	
Code de produit complet	871150092039399
Désignation Produit	BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67
Code barre produit (EAN)	8711500920393
Code de commande	92039399
Local Code	BSX91H96
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	8
Code industriel (12NC)	913668007226
Poids net (pièce)	2,900 kg

## Ballasts Imprégnés BSX pour Lampes SOX

### Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 91 H96	4,2 mm	67,0	149,0	135,0	80,0	42,0
220-240V 50Hz		mm	mm	mm	mm	mm
CW-149/67						

BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67

