

# Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

## BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166


Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés à utiliser avec un amorçeur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

### Données du produit

Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	
Tension d'entrée	230 V	Nom de produit complet	BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166
Fréquence linéaire	50 Hz	Code EOC	871150005976530
Fréquence d'entrée	50 Hz	Code de commande	05976530
Câblage		Code 12NC	913700226926
Type de connecteur	Vis	Quantité par pack	1
Approbation et application		Code EAN – Produit/Boîte	8711500059765
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC	Conditionnement par carton	4
Données du produit		Codes EAN/UPC – Boîte	8711500059772
Nom du produit de la commande	BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166		

## Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

### Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz	6,2 mm	84,0 mm	166,0 mm	147,5 mm	102,0 mm
HD3-166					

