



Ballasts Imprégnés MK4 BHL pour lampes Mercure et Iodure

BHL 400 K202 230V 50Hz BC2-151

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques imprégnés pour lampes HPL, HPI (Plus) et SON-H


Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Câblage	
Type de connecteur	Vis
Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC
Données du produit	
Nom du produit de la commande	BHL 400 K202-A2 230V 50Hz BC2-151

Nom de produit complet	BHL 400 K202 230V 50Hz BC2-151
Code EOC	872790094076300
Code de commande	94076300
Code 12NC	913700284626
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900940763
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900940770

Ballasts Imprégnés MK4 BHL pour lampes Mercure et Iodure

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 K202-A2 230V 50Hz	6.2 mm	65.0 mm	150.0 mm	129.0 mm	76.0 mm
BC2-151					

