
PHILIPS

Lighting



PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 1x020/I mCDM LPF 220-240V

Μικροσκοπικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός HID για λαμπτήρες CDM – απεριόριστη δημιουργικότητα και καινοτομία στο σχεδιασμό φωτιστικών

δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)	0,25 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,40 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	30 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	48

Καλωδίωση	
Μήκος καλωδίου από τη συσκευή στον λαμπτήρα	2 m
Τύπος βύσματος	Ένθεμα

Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +50 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	65 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	75 °C


Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα	
Περίβλημα	/I

Έγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση F Σήμανση CE Πιστοποίηση CB

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	HID-PV m PGJ5 20 /I CDM LPF 220-240V
Πλήρες όνομα προϊόντος	HID-PV m 1x020/I mCDM LPF 220-240V
Full EOC	871150090981730
Κωδικός παραγγελίας	90981730
Αρ. υλικού (12NC)	913700601666
Τοπικός κωδικός	SID-PV
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500909817
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500909824

PrimaVision Mini for CDM

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m PGJ5 20 /I CDM LPF 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	190,0 mm	154,0 mm	43,3 mm

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.