


HID-PrimaVision CDM

HID-PV m 1x020/I mCDM LPF 220-240V

Appareillage électronique HID pour lampes CDM - Repousser les limites de la créativité et de l'innovation dans la conception des luminaires

Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Courant de fuite (max.)	0,25 mA
largeur d'impulsion du courant d'appel	0,40 ms
Pic de courant d'appel (max.)	30 A
Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)	48

Câblage	
Longueur de câble entre l'appareil et la lampe	2 m
Type de connecteur	Insertion

Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 50 °C
Durée de vie à la température du produit (nom.)	65 °C
Température maximale du produit (max.)	75 °C


Mécanique et boîtier	
Corps du luminaire	/I

Approbation et application	
Homologation	Marquage F Marquage CE Certificat CB

Données du produit	
Nom du produit de la commande	HID-PV m PGJ5 20 /I CDM LPF 220-240V
Nom de produit complet	HID-PV m 1x020/I mCDM LPF 220-240V
Code EOC	871150090981730
Code de commande	90981730
Code 12NC	913700601666
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500909817
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500909824

HID-PrimaVision CDM

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m PGJ5 20 /I CDM LPF 220-240V	4,2 mm	30,0 mm	190,0 mm	154,0 mm	43,3 mm

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.