



HF-REGULATOR II TL5

HF-R 149 TL5 EII 220-240V 50/60Hz

Hoogfrequent elektronisch dim-VSA dat gebruik maakt van het analoge protocol (1-10 V) voor TL5 HE/HO- en TL5 Eco-lampen. Het voorschakelapparaat is primair ontworpen voor toepassing binnen. Voor toepassing buiten dient de armatuur minimaal Klasse I te zijn en voldoende beschermd tegen water en stof. De installatie dient ook beschermd te zijn tegen spanningspieken ten gevolge van bliksem en voorzien te zijn van elke andere noodzakelijke elektrische bescherming bij een dergelijke toepassing.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens		Operationele temperatuur	
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Omgevingstemperatuurbereik	10 °C t/m 50 °C
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz		
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Dimbaarheid en regelsystemen	
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA	Lichtregeling	1-10V
Duur aanloopstroom	0,25 ms	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Aanlooppiekstroom (max.)	27 A	Behuizing	L 360x30x21
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	28	Keurmerken en classificaties	
Bedrading		Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Connectortype ingangsaansluitingen	WAGO 251 universele connector [Geschikt voor zowel automatische (ALF en ADS) als handmatige bedrading]	Energierendement-index	A1 BAT
Connectortype uitgangsaansluitingen	WAGO 251 universele connector [Geschikt voor zowel automatische (ALF en ADS) als handmatige bedrading]	Veiligheidsnorm	IEC 61347-2-3
		Milieunorm	ISO 14001
		Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat


HF-REGULATOR II TL5

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	HF-R 149 TL5 EII 220-240V 50/60Hz
Volledige productnaam	HF-R 149 TL5 EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150090998530
Bestelcode	90998530
Materiaalnr. (12NC)	913700608666
Lokale code	HFR149TL5EII

Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500909985
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500909992

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 149 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

