



PrimaVision Power for CDM

HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz


Předřadník PrimaVision Power je navržen tak, aby dosahoval optimálního výkonu u světelných zdrojů CDM 100 a 150 W – je tedy ideálním řešením tam, kde se klade důraz na světlo s vysokou intenzitou.

Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)	0,35 mA
Šířka náběhového proudu	,50 ms
Špička náběhového proudu (max.)	50 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	6
Prodrátování	
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	2,0 m
Typ konektoru	Vložka
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 °C až 60 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	75 °C
Maximální teplota (max.)	85 °C
Mechanické a materiály	
Tělo	/S

Certifikace a použití	
Certifikační značky	Značka F Značka CE Certifikát VDE Certifikát VDE-EMV Certifikát CB
Označení a balení	
Objednací název produktu	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Celý název výrobku	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091052330
Objednací kód	91052330
Číslo materiálu (12NC)	913700614066
Místní kód	HIDPVC150SCDM
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500910523
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500910530

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,0 mm	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

