



Amorceurs

SND 88 400V 50/60HZ

Amorceurs HID pour systèmes en série

Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	400 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Câblage	
Type de connecteur	Vis

Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 80 °C
Température maximale du produit (max.)	90 °C


Mécanique et boîtier	
Corps du luminaire	SNI-115

Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC

Données du produit	
Nom du produit de la commande	SND 88 400V 50/60Hz
Nom de produit complet	SND 88 400V 50/60HZ
Code EOC	871150091034940
Code de commande	91034940
Code 12NC	913700615067
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500910349
Conditionnement par carton	120
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500910356

Amorceurs

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 88 400V 50/60Hz	4,3 mm	38,5 mm	114,5 mm	95,0 mm	41,5 mm

