

HID-EXC für SOX Lampen

EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ

HID-EXC für SOX-Lampen sind elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen Energieersparnis gefordert wird.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Einschaltstromweite	0.22 ms
Eingangsstrom (Nom)	0.41 A
Einschaltstrom (max.)	50 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	12

Verdrahtung	
Kabellänge von Gerät zu Lampe	10 m
Anschlusstyp	Einsatz

Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 50 °C
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	75 °C


Mechanik und Gehäuse	
Gehäuse	L 335x39x28

Genehmigung und Anwendung	
Sicherheitsstandard	EN60928, 60926
Umweltnorm	ISO 14001
Zeichen & Zertifikate	CE-Kennzeichnung ENEC-Zertifikat CB-Zertifikat

Produktdaten	
Bestell-Produktname	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60Hz
Gesamtbezeichnung des Produkts	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ
Gesamt-Produktcode	871150074108030
Bestellcode	74108030
Material-Nr. (12NC)	913700621866
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500741080
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8711500741097

HID-EXC für SOX Lampen

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60Hz	4.2 mm	28.0 mm	335.0 mm	325.0 mm	39.0 mm

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.