



HF-Performer III PL-T/C/R/L/TL5C-lampuille

HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c on kestävä, litteä, korkeataajuuksinen elektroninen liitäntälaitte useille eri CFL-pienoisloistelampuille. Se sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan suurta energiatehokkuutta. HF-Performer EII -sarja on malliltaan vankka, kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskykystandardien mukainen ja energiatehokas (CELMA EEI A2). Liitäntälaitte on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokanvaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyyppillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Syttymisvirran leveys	0,35 ms
Syttymisvirtapiikki (suurin)	31 A
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.) 12	
Johdotus	
Tuloliitäntöjen liitintyyppi	Liitin
Lähtöliitännän liitintyyppi	Liitin


Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-25...50 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	75 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	75 °C
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Energiatohkeusluokka	A2
Turvallisuusstandardi	IEC 61347-2-3
Ympäristöstandardi	ISO 14001

HF-Performer III PL-T/C/R/L/TL5C-lampuille

Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus VDE-EMV-todistus
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
Koko tuotenimi	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V
Full EOC	871150091399930
Paikallisen koodin kuvaus	4026163

Tilauskoodi	91399930
Tuotekoodi (12NC)	913700630866
Paikallinen koodi	4026163
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8711500913999
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8711500914019

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/ TL5C EII 220-240V	4,5 mm	30,0 mm	103,0 mm	93,5 mm	67,0 mm	57,5 mm

