



PrimaVision for CDM Elite MW

HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Durată de viață 80.000 de ore pentru varianta Xtreme și 50.000 pentru variantele non-Xtreme


Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,5 mA
Curent de intrare (nom.)	1.53 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	4
Cablaj	
Tip conector	Insertje
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 55 °C
Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	/S

Aprobare și aplicație	
Standard de siguranță	EN60928, 60926
Standard de mediu	ISO 14001
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC Certificat CB
Date despre produs	
Nume comandă produs	HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Numele complet al produsului	HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790084311800
Cod de comandă	84311800
Număr material (12NC)	913700639466
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500880888
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	8727900843118

PrimaVision for CDM Elite MW

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	60,0 mm	215,0 mm	204,5 mm	128,5 mm	111,5 mm

