

PrimaVision for SDW-TG

HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Robust och lättviktigt elektroniskt HID-driftdon i ett stycke för SDW-TG-lampor (Mini White SON) Lättviktigt elektroniskt driftdon i ett stycke för SDW-TG-lampor på 50 och 100 W (Mini White SON)

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingående ström, bredd	0,50 ms
Startströmstopp (max)	33 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	14

Kabalage	
Kabellängd från enhet till lampa	2 m
Kopplingstyp	Inlägg

Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +60 °C
T-Case, livslängd (nom)	75 °C
T-Case max. (max)	85 °C


Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	/S

Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat CB-certifikat

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790088754900
Beskrivning av lokal kod	7981689
Beställningsnummer	88754900
Materialnummer (12NC)	913700656566
Lokal kod	7981689
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500881861
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8727900887549

PrimaVision for SDW-TG

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	37,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.