




PrimaVision Mini for CDM

HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Μικροσκοπικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός HID για λαμπτήρες CDM – απεριόριστη δημιουργικότητα και καινοτομία στο σχεδιασμό φωτιστικών

Δεδομένα Προϊόντων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Ένταση ρεύματος διαρροής γείωσης (μέγ.)	0,25 mA
Πλάτος έντασης ρεύματος εκκίνησης	0,40 ms
Μέγιστη ένταση ρεύματος εκκίνησης (μέγ.)	25 A
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)	24

Καλωδίωση

Μήκος καλωδίου από τη συσκευή στον λαμπτήρα	0,5 m
Τύπος βύσματος	Ένθεμα

Θερμοκρασία

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 °C έως +50 °C
Διάρκεια ζωής θερμ. περιβλήματος (ονομ.)	75 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος σε λειτουργία (μέγ.)	80 °C

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα

Περιβλημα	/S
-----------	----


Εγκριση και Εφαρμογή	
Σημάνσεις εγκρίσεων	Σήμανση F Σήμανση CE Πιστοποιητικό ENEC Πιστοποιητικό VDE

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγέας προϊόντος	HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Πλήρες όνομα προϊόντος	HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829111573100
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	HID-PVM50/S
Κωδικός παραγωγέας	11573100
Αρ. υλικού (12NC)	913700665966
Τοπικός κωδικός	HID-PVM50/S
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291115731
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718291115748

PrimaVision Mini for CDM

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

