



DynaVision Programmable Xtreme for CPO

HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V

Mycket tillförlitligt och flexibelt elektroniskt driftdon för CPO-lampor. Ger lägre energikostnader tack vare inbyggda styrsystem medan livslängden på 80 000 timmar och det inbyggda åskskyddet sänker underhållskostnaderna. Den programmerbara serien DynaVision är den perfekta basen för all typ av belysningshantering.

Produktdata

Drift och elektricitet		Temperatur	
Ingångsspänning	208-240-277 V	Omgivningstemperatur	-30 °C till +50 °C
Line Frequency	50 to 60 Hz	T-Case, livslängd (nom)	80 °C
Ingångsfrekvens	50-60 Hz		
Effektfaktor 50 % belastning (min)	0.97	Styrenheter och dimring	
Jordläckström (max)	0.7 mA	Styrgränssnitt	PROG
Ingående ström, bredd	0.47 ms		
Ingående ström (nom)	0.49 A	Mekanik och armaturhus	
Startströmstopp (max)	52 A	Armaturhus	C1
Antal produkter med automatsäkring (16 A, 5 typ B) (nom)			
		Användning och godkännande	
Kabalage		Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Kabellängd från enhet till lampa	10 m	Säkerhetsstandard	IEC 607, 609, 926, 928 [Det finns ingen standard för driftdon till HID-lampor. Kraven i dessa standarder ska uppfyllas om det är relevant för produkten.]
Kopplingstyp	WAGO 804-serien	Miljöstandard	ISO 14001

DynaVision Programmable Xtreme for CPO


Godkännandemärkningar	F-märkning CE-märkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat
-----------------------	--

Produktdata

Beställningsproduktnamn	HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V
Fullständigt produktnamn	HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V
Full EOC	871829120455800
Beställningsnummer	20455800

Materialnummer (12NC)	913700675166
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291204558
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8718291204565

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm

