




DynaVision Programmable Xtreme for SON

HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V

Mycket tillförlitligt och flexibelt elektroniskt driftdon för SON-ljuskällor, med inbyggt styrsystem för energibesparingar, lång livslängd på 80 000 timmar samt inbyggt åbskydd. De programmerbara produkterna i DynaVision-serien är den perfekta grunden för all typ av ljushantering.

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	208-240-277 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektfaktor 50 % belastning (min)	0,98
Jordläckström (max)	0,7 mA
Ingående ström, bredd	4 ms
Ingående ström (nom)	1.32 A
Startströmstopp (max)	4 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	11
Kabalage	
Kabellängd från enhet till lampa	10 m
Kopplingstyp	WAGO 804-serien
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-30 °C till +50 °C


T-Case, livslängd (nom)	80 °C
Styrenheter och dimring	
Styrgränssnitt	PROG
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	C2
Användning och godkännande	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Säkerhetsstandard	IEC 607, 609, 926, 928 [Det finns ingen standard för driftdon till HID-lampor. Kraven i dessa standarder ska uppfyllas om det är relevant för produkten.]
Miljöstandard	ISO 14001
Godkännandemärkningar	F-märkning CE-märkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat

DynaVision Programmable Xtreme for SON

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V
Fullständigt produktnamn	HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V
Full EOC	871829121991000
Beskrivning av lokal kod	7980783
Beställningsnummer	21991000
Materialnummer (12NC)	913700676766

Lokal kod	7980783
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291219910
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC – Hölje	8718291219927

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 250	4,8 mm	58,0 mm	169,0 mm	156,0 mm	100,0 mm	81,5 mm
SON C2 208-277V						

