




DynaVision Programmable Xtreme for CDMe

HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V

Meget driftssikre og fleksible elektroniske drivere til MASTERColour CDMe MW-lyskilder. Driverne er designet med henblik på at reducere energiomkostningerne via integrerede lysstyringssystemer og reduktion af vedligeholdelsesomkostningerne takket være en levetid på 80.000 timer, og integreret beskyttelse mod lynnedslag. DynaVision Programmable-produktserien er det perfekte udgangspunkt for lysstyringsløsninger af enhver art.

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	208-240-277 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektfaktor (50 % belastning (min.))	0,98
Jordafledningsstrøm (maks.)	0,7 mA
Bredde på startstrøm	4 ms
Indgangsstrøm (nom.)	1.11 A
Startstrømspids (maks.)	4 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	13
Ledningsføring	
Kabellængde fra enhed til lyskilde	3 m
Stiktype	WAGO serie 804


Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-30 °C til 50 °C
T-kabinet, levetid (nom.)	80 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Lysstyringsgrænseflade	PROG
Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	C2
Godkendelse og anvendelsesområde	
Sikring mod spændingsudsving (fælles/ differentiel)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL
Sikkerhedsstandard	IEC 607, 609, 926 og 928 [Der findes ingen standard for drivere til HID-lyskilder. Kravene i disse standarder skal være

DynaVision Programmable Xtreme for CDMe

	opfyldt, hvis de anses for relevante for produktet.]
Miljøstandard	ISO 14001
Godkendelsesmærkninger	F-mærkning CE-mærkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat
Produktdata	
Ordreprodukt navn	HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V
Det fulde produkt navn	HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V

Full EOC	871829122269900
Ordrekode	22269900
Materialenr. (12NC)	913700676966
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291222699
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718291222705

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V	4,8 mm	58,0 mm	169,0 mm	156,0 mm	100,0 mm	81,5 mm

