



DynaVision Programmable Xtreme für SON

HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V

HID-DynaVision Programmable Xtreme für SON-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, weltweit rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.

Produkt Daten


Betrieb und Elektrik		Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)		80 °C
Eingangsspannung	208-240-277 V			
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Lichtregelung und Dimmen		
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz			
Ableitstrom (max.)	0,7 mA	Steuerungsschnittstelle		PROG
Einschaltstromweite	0,47 ms	Mechanik und Gehäuse		
Eingangsstrom (Nom)	0.53 A			
Einschaltstromstoß (Nom)	52 A	Gehäuse		C1
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	5	Genehmigung und Anwendung		
Verdrahtung		Überspannungsschutz (allgemein/ differenziell)		EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Kabellänge von Gerät zu Lampe	10 m	Sicherheitsstandard		IEC 607, 609, 926, 928 [Es gibt keine Norm für HID-Lampentreiber. Die in diesen Normen festgelegten Anforderungen sind zu verwenden, wenn sie als produktrelevant gelten.]
Anschlusstyp	WAGO Serie 804	Umweltnorm		ISO 14001
Temperatur				
Umgebungstemperaturbereich	-30 °C bis 50 °C			

DynaVision Programmable Xtreme für SON

Zeichen & Zertifikate	F-Kennzeichnung CE Zeichen VDE-EMV Zertifikat ENEC Zertifikat
Produktinformationen	
Bestell-Produktname	HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V
Gesamtbezeichnung des Produkts	HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V
Gesamt-Produktcode	871829121224900
Bestellcode	21224900

Material-Nr. (12NC)	913700678766
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291212249
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291212256

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm

