


# DynaVision Programmable Xtreme pour SON

## HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V

Ballasts électroniques hautement fiables et flexibles pour lampes SON, conçus pour économiser de l'énergie à l'aide de commandes intégrées, et pour réduire les coûts de maintenance grâce à leur durée de vie de 80 000 heures et une protection intégrée contre la foudre. La famille de produits DynaVision Programmable forme une base idéale pour tout type de solution de gestion de l'éclairage.

### Données du produit

| Fonctionnement et électricité | |
|---|---|
| **Tension d'entrée** | 208-240-277 V |
| **Fréquence linéaire** | 50 to 60 Hz |
| **Fréquence d'entrée** | 50 à 60 Hz |
| **Courant de fuite (max.)** | 0,7 mA |
| **largeur d'impulsion du courant d'appel** | 0,47 ms |
| **Courant d'entrée (nom.)** | 0.77 A |
| **Pic de courant d'appel (nom.)** | 52 A |
| **Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.)** | 5 |

| Câblage | |
|---|---|
| **Longueur de câble entre l'appareil et la lampe** | 10 m |
| **Type de connecteur** | Gamme WAGO 804 |

| Température | |
|---|---|
| **Gamme de températures ambiantes** | -30 °C à 50 °C |
| **Durée de vie à la température du produit (nom.)** | 80 °C |

| Commandes et gradation | |
|---|---|
| **Interface de commande** | PROG |

| Mécanique et boîtier | |
|---|---|
| **Corps du luminaire** | C1 |

| Approbation et application | |
|---|---|
| **Protection contre les surtensions (communes/différentielles)** | EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL |
| **Norme de sécurité** | IEC 607, 609, 926, 928 [Il n'existe aucune norme pour les pilotes de lampe HID. Les exigences de ces normes doivent être |


# DynaVision Programmable Xtreme pour SON

| | |
|---|---|
| | utilisées si elles sont jugées pertinentes pour le produit.] |
| **Norme environnementale** | ISO 14001 |
| **Homologation** | Marquage F Marquage CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV |

| **Données du produit** | |
|---|---|
| **Nom du produit de la commande** | HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V |
| **Nom de produit complet** | HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V |
| **Code EOC** | 871829121226300 |

| | |
|---|---|
| **Code de commande** | 8718291212263 |
| **Code 12NC** | 913700678866 |
| **Code de commande local** | DVPROGXT150SON |
| **Quantité par pack** | 1 |
| **Code EAN – Produit/Boîte** | 8718291212263 |
| **Conditionnement par carton** | 12 |
| **Codes EAN/UPC - Boîte** | 8718291212270 |

## Schéma dimensionnel




| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V | 5,0 mm | 65,0 mm | 150,0 mm | 135,9 mm | 65,0 mm | 46,8 mm |

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.