



DynaVision Programmable Xtreme for CDO

HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V

Balasturi electronice flexibile și foarte fiabile pentru lămpi CDO; proiectate să economisească energie prin intermediul sistemelor de comandă integrate și să reducă cheltuielile de întreținere, mulțumită duratei de viață de 80.000 de ore și protecției integrate împotriva trăsnetului. Familia de produse DynaVision Programmable este perfectă pentru orice tip de soluție de management de iluminat.

Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	208-240-277 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Factor de putere sarcină 50% (min.)	0,98
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,7 mA
Lățime curent de pornire	4 ms
Curent de intrare (nom.)	1.32 A
Vârf curent de pornire (nom.)	4 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	11

Cablaj	
Lungime cablu de la dispozitiv la lampă	3 m
Tip conector	WAGO seria 804

Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -30 °C până la 50 °C
Durată de viață T-case (nom.)	80 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Interfață sistem de comandă	PROG

Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	C2


Aprobare și aplicație	
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Standard de siguranță	IEC 607, 609, 926, 928 [Nu există standard pentru balasturi de lămpi HID. Cerințele acestor standarde se vor utiliza numai în

DynaVision Programmable Xtreme for CDO

	cazul în care sunt considerate relevante pentru produs.]
Standard de mediu	ISO 14001
Mărci de omologare	Marcaj F Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV
Date despre produs	
Nume comandă produs	HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V
Numele complet al produsului	HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V

Full EOC	871829122261300
Cod de comandă	22261300
Număr material (12NC)	913700679666
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291222613
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8718291222620

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V	4,8 mm	58,0 mm	169,0 mm	156,0 mm	100,0 mm	81,5 mm

