



HF-REGULATOR II PL-T/C

HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Compact, hoogfrequent elektronisch dim-VSA dat gebruik maakt van het analoge protocol (1-10 V) voor PL-T-, PL-C- en PL-R-lampen. Het voorschakelapparaat is primair ontworpen voor toepassing binnen. Voor toepassing buiten dient de armatuur minimaal Klasse I te zijn en voldoende beschermd tegen water en stof. De installatie dient ook beschermd te zijn tegen spanningspieken ten gevolge van bliksem en voorzien te zijn van elke andere noodzakelijke elektrische bescherming bij een dergelijke toepassing.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA
Duur aanloopstroom	0,35 ms
Aanloopstroom (max.)	28 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	28
Bedrading	
Connectortype ingangsaansluitingen	Insert
Connectortype uitgangsaansluitingen	Insert
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 50 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	65 °C
T-behuizing maximaal (max.)	75 °C


Dimbaarheid en regelsystemen	
Lichtregeling	1-10V
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	S 123x79x33
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Energierendement-index	A1 BAT
Veiligheidsnorm	IEC 61347-2-3
Milieunorm	ISO 14001
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

HF-REGULATOR II PL-T/C

Volledige productnaam	HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829117698500
Bestelcode	17698500
Materiaalnr. (12NC)	913700680166
Lokale code	HFR218PLTCEII

Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291176985
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291176992

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	33,0 mm	123,0 mm	111,0 mm	79,0 mm	67,0 mm

