



HF-Regulator II for PL-T/C

HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz

Balastro de regulação electrónica de alta frequência, compacto, utilizando o protocolo analógico (1-10 V) para lâmpadas PL-T, PL-C e PL-R

Dados do produto


Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,5 mA
Largura da corrente de irrupção	0,35 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	28 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	28
Cablagem	
Tipo de conector dos terminais de entrada	Inserção
Tipo de conector dos terminais de saída	Inserção
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 50 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)	65 °C
T-máxima na caixa (Máx.)	75 °C
Controlos e regulação	
Interface de controlo	1-10V

Características mecânicas e compartimento	
Corpo	S 123x79x33
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
índice de eficiência energética	A1 BAT
Standard de segurança	IEC 61347-2-3
Norma ambiental	ISO 14001
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC Certificação VDE-EMV

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
Nome do produto completo	HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz
Código do produto completo	871829117698500
Código de encomenda	17698500
N.º material (12NC)	913700680166
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291176985
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8718291176992

HF-Regulator II for PL-T/C

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	33,0 mm	123,0 mm	111,0 mm	79,0 mm	67,0 mm

