



PrimaVision Economy for CDM lamps

HID-PV E 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Egy darab CDM-lámpa működés, egy darab HID elektronikus szerelvény – javítja a költséghatékonyságot és rugalmasabbá teszi világítótest-tervezést

Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Induló áramlökés szélessége	0,25 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	26 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)	24
Kábelezés	
A lámpa és az eszköz közti vezeték hossza	2 m
Csatlakozó típusa	Betét
Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 és 50 °C között
A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	75 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	75 °C
Mechanika és tokozás	
Ház	/I

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Jóváhagyási jelzések	F jelölés CE jelölés ENEC tanúsítvány VDE tanúsítvány
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HID-PV E 35 /I CDM 220–240V
Teljes terméknev	HID-PV E 35 /I CDM 220–240V 50/60Hz
Full EOC	871829118421800
Rendelési kód	18421800
Cikkszám (12NC)	913700680666
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291184218
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291184225

PrimaVision Economy for CDM lamps

Méretezett rajza

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV E 35 /I CDM 220-240V	4,8 mm	34,7 mm	189,2 mm	170,7 mm	83,5 mm

