



PrimaVision Economy für CDM lamps

HID-PV E 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Ein elektronisches HID-Vorschaltgerät steuert eine CDM-Lampe an: höhere Kosteneffizienz und größere Freiheit beim Leuchtendesign


Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Einschaltstromweite	0.25 ms
Einschaltstrom (max.)	26 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	24
Verdrahtung	
Kabellänge von Gerät zu Lampe	2 m
Anschlusstyp	Einsatz
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 55 °C
Gehäusetemperatur-Lebensdauer (Nom)	80 °C
Gehäusetemperatur (Max)	80 °C
Mechanik und Gehäuse	
Gehäuse	/S

Genehmigung und Anwendung	
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat VDE Zertifikat
Produktdaten	
Bestell-Produktname	HID-PV E 35 /S CDM 220-240V
Gesamtbezeichnung des Produkts	HID-PV E 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Gesamt-Produktcode	871829118417100
Bestellcode	18417100
Material-Nr. (12NC)	913700680766
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291184171
Zähler – Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291184188

PrimaVision Economy für CDM lamps

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV E 35 /S CDM 220-240V	4.9 mm	32.2 mm	109.6 mm	98.5 mm	74.4 mm	63.7 mm

